


naderingsschakelaar SIEN-4B-PS-S-L

Artikelnummer: 150363

FESTO

inductief, met normale schakelafstand.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Nominale schakelafstand	0,8 mm
Beveiligde schakelafstand	0,64 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,4 roestvrij staal St 18/8 = 0,7 Koper = 0,3 Messing = 0,4 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,04 mm
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Max. schakelfrequentie	3.000 Hz
Max. schakelfrequentie DC	3.000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	10 %
Nullaststroom	≤ 10 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M8x1 Stekker
Grootte	4 mm
Soort bevestiging	geklemd
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	9 g
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L