


debietregelaar met terugslag VFOF-LE-H-G14-Q8

Artikelnummer: 1505391
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Soort bediening	manueel
Instelelement	Binnenzeskant
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	650 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	300 ... 650 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT
Inbouwpositie	willekeurig
Zwaaimogelijkheid	360° geen continu zwaaien toegelaten
Standaarddebiët in smoorrichting 6 → 0 bar	1.100 l/min
Standaarddebiët in terugslagrichting 6 → 0 bar	460 ... 540 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominaal aandraaimoment	11 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Toegelaten bedieningsmoment regelschroef	1,5 Nm
Productgewicht	32,9 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	aluminumlegering
Materiaal huls	aluminumlegering
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	Messing