



# naderingsschakelaar SME-1-S-24-B

Artikelnummer: 150850

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,2 mm
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	≤ 0,5 ms
Max. schakelfrequentie	500 Hz
Max. uitgangsstroom	1 A
Max. schakelvermogen AC	27 VA
Max. schakelvermogen DC	27 W
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Soort bevestiging	met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	45 g
Kleur behuizing	zwart
Materiaal behuizing	epoxyhars PET Staal verzinkt staal Gespuitsgiet zink
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP67
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L