

profielrail SLZS-16- -

Artikelnummer: 150916

FESTO

Totale lengte van de rail bedraagt 117 mm, plus slag.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	T-gleuf voor naderingsschakelaar
Max. profiellengte	2.800 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Sensorstrip
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring en schroef
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal