


# smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-PK-4-B

Artikelnummer: 151167

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-4 met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	230 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	190 ... 240 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,3 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	360 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	295 ... 375 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	6 Nm
Productgewicht	25 g
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitsgiet zink