


smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/4-RS-B

Artikelnummer: 151175

FESTO

met kartelschroef en contraoer.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Ventiel functie | Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie |
| Pneumatische aansluiting 1 | Inwendige schroefdraad G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Uitwendige schroefdraad G1/4 |
| Instelelement | Kartelschroef |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| normaal nominaal debiet in smoorrichting | 610 l/min |
| normaal nominaal debiet in terugslagrichting | 450 ... 820 l/min |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | 0,3 ... 10 bar |
| Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.200 l/min |
| Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 885 ... 1615 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Nominale diameter | 6 mm |
| Max. aandraaimoment | 11 Nm |
| Productgewicht | 59 g |
| Materiaal inschroeftap | aluminumlegering |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal regelschroef | Messing |
| Materiaal zwaai aansluiting | Gespuitsgiet zink |