


smoorventiel met terugslagklep GRLZ-1/4-PK-4-B

Artikelnummer: 151196
Einde productie

FESTO

voor debietregelaar op de toevoer, met zwaibare aansluiting.
Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	Debietregelaar op de afvoer met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G1/4
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	260 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	220 ... 260 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,3 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	370 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	315 ... 370 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominale diameter	6 mm
Max. aandraaimoment	11 Nm
Productgewicht	44 g
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai-aansluiting	Gespuitsgiet zink