


# debietregelaar GRO-M5-B

Artikelnummer: 151214

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring naar keuze:
normaal nominaal debiet in smoorrichting	105 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Nominale diameter	2 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	19 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	aluminumlegering
Materiaal huls	POM