

vacuümzuigventiel ISV-M5

Artikelnummer: 151217

FESTO

zorgt ervoor dat het vacuüm niet wegvalt als één of meer zuignappen in een groep niet helemaal afsluiten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M5
Geschikt voor uitwerpimpuls	≤ 8 MPa 8 bar
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Vereiste zuigvolumestroom bij -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	4 g
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal filter	Sinterbrons
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal