

Zwaai aandrijving DRQ-80- -270-PPVJ-A

Artikelnummer: 151313
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingscompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 181 tot 269°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Dempingshoek	65 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-12 /+10 deg
Zwaaihoek	270 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	1 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	75 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,12 kgm ²
Productgewicht	24.400 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G3/8
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)