


Normcilinder DNG-3"-2"-PPV-A

Artikelnummer: 151622

FESTO

gebaseerd op ISO 15552, NF E 49 003.1 en UNI 10 290, voor contactloze detectie, met instelbare eindbuffering aan beide zijden.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	50,8 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigerstangschroefdraad	UNF3/4-16
Demping	pneumatische demping aan beide zijden instelbaar (PPV)
Volgens norm	ISO 6431 VDMA 24562
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	36 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	2.721 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	3.016 N
Pneumatische aansluiting	M10