



naderingsschakelaar SME-1-LED-24-B

Artikelnummer: 151669

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Design | Blokvorm |
| Toelating | RCM Mark |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Meetgrootte | positie |
| Meetprincipe | magnetisch Reed |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Herhaalnauwkeurigheid | 0,2 mm |
| Schakeluitgang | met contact bipolair |
| Schakelelementfunctie | NO-contact (maakcontact) |
| Inschakeltijd | $\leq 0,5$ ms |
| Max. schakelfrequentie | 500 Hz |
| Max. uitgangsstroom | 1 A |
| Max. schakelvermogen AC | 27 VA |
| Max. schakelvermogen DC | 27 W |
| Bestand tegen kortsluiting | nee |
| Bestand tegen overbelasting | niet beschikbaar |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 12 ... 27 V |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 12 ... 27 V |
| Polariteitsbescherming | nee |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 3 |
| Uitgangsrichting aansluiting | in de lengte |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Kleur kabelmantel | grijs |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 110 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal behuizing | epoxyhars PET-versterkt Staal verzinkt staal Gespuitsgiet zink |
| Schakelstatusweergave | LED geel |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |