


contrastekker MSSD-EB

Artikelnummer: 151687

★ Kernprogramma

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon volgens DIN EN 175301, C

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Kabeluitgang	haaks
Opmerking bij kabeluitgang	met 90° positioneerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	11 g
Elektrische aansluiting	3-polig Contactdoos Haakse stekker Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 volgens DIN EN 61984 vierkant ontwerp MSEB vierhoekige vorm MSN2
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 300 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	6 A
Stroombelastbaarheid	6 A
Stootspanningsweerstand	4 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Kabeldiameter	6 ... 8 mm
Toegelaten kabeldiameter	7,5 mm
Geleider-nominale doorsnede	≤ 0,75 mm ²
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-45 ... 90 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	zwart
Materiaal dichtingen	NBR