

# connector met kabel


## KMEB-1-24-2.5-LED

Artikelnummer: 151688

★ Kernprogramma

voorgemonteerd, voor VUVB-, MEBH-, MOEBH-ventielen en N2-magneten.

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Signaalstatus display	LED geel
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	125 g
Elektrische aansluiting 1	Stekker, volgens EN 175301-803, type C
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, opmerking over de kabeluitgang	90°
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	3
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabeldiameter	5,2 mm
Kabelmontage	3x0,5
Draadeindes	Kabelschoen
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PA66-GF30
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verzilverd