



pneumatisch ventiel

VL-5/3G-D-3-C

Artikelnummer: 151867

FESTO

5/3-wegfunctie, middenpositie gesloten



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Ventiel functie | 5/3 gesloten |
| Soort bediening | pneumatisch |
| Breedte | 65 mm |
| normaal nominaal debiet | 4.100 l/min |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1,6 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 16 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort reset | mechanische veer |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Nominale diameter | 14,5 mm |
| Rastermaat | 71 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | ISO 5599-1 |
| Handbediening | geen |
| ISO-code | 306 |
| Soort sturing | direct |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Dekking (overlapping) | positieve dekking |
| Stuurdruk | 3 ... 16 bar |
| Schakeltijd uit | 61 ms |
| Schakeltijd in | 17 ms |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Trilbestendig | Transportcontrole met scherptegraad 1 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6 |
| Schokvastheid | Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geluidsdrukkniveau | 85 dB(A) |
| Stuurmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 910 g |
| Soort bevestiging | op aansluitplaat met doorgangsboring en schroef |
| Aansluiting stuur lucht 12 | Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1 |
| Aansluiting stuur lucht 14 | Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 3 | Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 4 | Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 5 | Aansluitplaat grootte 3 volgens ISO 5599-1 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | HNBR NBR |
| Materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |