



# klemmodule EV-10/30-3

Artikelnummer: 151993

FESTO

met terugbrengfunctie



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	3 mm
Klemoppervlakte	10x30
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	$\leq 6$ bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5
Omgevingstemperatuur	-20 ... 40 °C
Productgewicht	20 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal membraan	TPE-U(PU)