



lineaire aandrijving DGO-25- -PPV-A-B

Artikelnummer: 15224

FESTO

voor positiedetectie, met magnetische koppeling.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 3.500 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Meeneemprincipe	krachtgesloten (magneet)
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1,5 ... 7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Dempingslengte	19 mm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	295 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	295 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	5 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.340 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal