


lineaire aandrijving DGO-5/8"- -PPV-A-B


Artikelnummer: 15228

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met magnetische koppeling.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 157 "
Zuigerdiameter	5/8"
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Geleiding	Glijgeleiding
Meeneemprincipe	krachtgesloten (magneet)
Werkdruk	1,7 ... 7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Dempingslengte	14 mm
Pneumatische aansluiting	10-32 UNF-2B