


meenemer FKG-40-B

Artikelnummer: 15235

FESTO

voor het vermijden van kantelmomenten aan de looper van lineaire aandrijvingen DGO en compensatie van uitlijnfouten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | 40 |
| Radiale afwijking +/- | 1 mm |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 120 °C |
| Langdurige maximale toegelaten belasting in krachtrichting +/- | 1.600 N |
| Productgewicht | 1.227 g |
| Materiaal meenemer | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd Verzinkt staal |
| Materiaal gaffel | Staal verzinkt |
| Materiaal glijstuk | Messing |