



smoorventiel met terugslagklep GR-1/8X2-B

Artikelnummer: 152612

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring naar keuze:
normaal nominaal debiet in smoorrichting	205 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	190 l/min
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Nominale diameter	3 mm
Productgewicht	54 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal huls	POM
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	aluminumlegering