



debietregelaar met terugslag VFOF-LE-H-G18-Q6

Artikelnummer: 1526931
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bediening	manueel
Instelelement	Binnenzeskant
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	250 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	150 ... 260 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT
Inbouwpositie	willekeurig
Zwaaimogelijkheid	360° geen continu zwaaien toegelaten
Standaarddebiët in smoorrichting 6 -> 0 bar	420 l/min
Standaarddebiët in terugslagrichting 6 -> 0 bar	840 ... 1100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominaal aandraaimoment	3 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Toegelaten bedieningsmoment regelschroef	1 Nm
Productgewicht	13,9 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	aluminumlegering
Materiaal huls	aluminumlegering
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	Messing