


# manometer MA-15-10-QS-6

Artikelnummer: 153384

FESTO

met aanduiding in bar en psi.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [bar]	0 ... 10 bar
Nominale grootte manometer	15
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer zonder meetmechanisme
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 145 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	5
Beschermingsgraad	IP53
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	QS-6
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal scherm	PC
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	10 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof