


kogelkraan QHS-QS-6

Artikelnummer: 153485

FESTO

met QS-steekaansluiting.
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	QS-6
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	met contraoer
normaal nominaal debiet	528 l/min
Nominale diameter	4 mm
Bedrijfsdruk Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Werkdruk	-1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Afdichtingsprincipe	zacht
Constructieve opbouw	Bolkraan
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	16,5 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform