


verschilddrukregelventiel LRL-3/8-QS-10

Artikelnummer: 153519

FESTO

zonder manometer, met uitwendige schroefdraad en QS-insteekkoppeling.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Regelfunctie	Differentiaaldrak constant met keerstroomgedrag
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	QS-10
Soort bevestiging	inschroefbaar
Nominaal debiet open	476 l/min
Drukregelbereik	2 ... 6 bar
Ingangsdruk 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
Ingangsdruk 1	0 ... 9 bar
Ingangsdruk 1 psi	0 ... 130,5 psi
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Bedieningsveiligheid	Kartelschroef met veiligheidsring
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd zuigerregelventiel met doorlopende druktoevoer
Nominaal debiet gesloten	423 l/min
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	74 g
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schroefdraaddichting	PTFE