

doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF-1/4-5/16-U

Artikelnummer: 153773

FESTO

met inwendige schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	7 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Schot
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	14 Nm
Productgewicht	33 g
Soort bevestiging	Buitenzeskant 3/4
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad 1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 5/16"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	14 ... 140 °F
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij