

# T-insteekkoppeling QST3-5/16T-1/4-U

Artikelnummer: 153807

FESTO

360° draaibaar, 4 uitgangen.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	3,6 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Push-pullprincipe
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	23 g
Aantal uitgangen	4
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting toevoerleiding	voor slang buitendiameter 5/16"
Pneumatische aansluiting uitgang	voor slang buitendiameter 1/4" voor slang buitendiameter 5/16"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	PBT
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaal - informatie slangdichting	NBR
Materiaalinfo slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij