

# Zwaai aandrijving DRQ-32- -180-PPVJ-A


Artikelnummer: 154464  
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 91 tot 179°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Dempingshoek	77,3 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-5 /+ 5 deg
Zwaaihoek	180 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	1,6 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	5 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,002 kgm <sup>2</sup>
Productgewicht	2.440 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU) NBR