

# servomotor EMMS-AS-70-S-HS-RR-S1

Artikelnummer: 1550920

FESTO

zonder overbrenging.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-40 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Beschermingsgraad	IP65
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Nominale bedrijfsspanning DC	565 V
Nominale spanning DC	565 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	4
Stilstanddraaimoment	1,5 Nm
Nominaal draaimoment	1,31 Nm
Piekdraaimoment	5,17 Nm
Nominaal toerental	5.800 1/min
Max. toerental	6.460 1/min
Nominaal vermogen motor	794 W
Nominale stroom motor	1,29 A
Piekstroom	5,9 A
Motorconstante	1,016 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	61,83 mVmin
Fase-fase wikkelresistentie	22,442 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	31,785 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,39 kgcm <sup>2</sup>
Productgewicht	2.190 g
Toegelaten axiale asbelasting	75 N
Toegelaten radiale asbelasting	150 N
Rotor positie sensor	Resolver
Rotary position encoder interface	SIN/COS analoge signalen
Rotary position encoder meetprincipe	inductief
MTTF, subcomponent	80 jaar, rotor positie encoder
MTTFd, subcomponent	160 jaar, rotor positie encoder