

quickstepper FSS-12-C

Artikelnummer: 15609
Einde productie

FESTO

pneumatisch-mechanische stappensturing met 12 stappen en startcircuits op 2n aansluitplaat.

Einde productie. Leverbaar tot 2025. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,5 mm
Constructieve opbouw	Stapschakelaar optelbaar
Vervalddruk terugkeersignaal	$\leq 0,5$ bar
Reactiedruk retoursignaal	$\geq 1,5$ bar
Werkdruk	2,5 ... 6 bar
normaal nominaal debiet	60 l/min
Minimale impuls lengte retoursignaal	50 ms
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 3D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex h IIC T4 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex h IIIC T125°C Dc
Explosie veilige omgevingstemperatuur	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 40 °C
Productgewicht	450 g
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	ABS