

zwenkflens SUA-80

Artikelnummer: 157326

FESTO

voor cilinders ADVU, AEVU, passend op lagerbok LBN of LN, LSN.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 90 °C
Productgewicht	764 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	aluminumlegering
Materiaal bout	verzinkt staal
Materiaal huls	Veerstaal
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schroeven	Verzinkt staal
Materiaal veiligheidsslot	Veerstaal
Materiaal as	Staal met beschermingshoes