


# terugstelmodule PZVT-AUT

Artikelnummer: 158496

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller (afloop) met pneumatische aandrijving
Uitschakeldruk	$\leq 0,1$ bar
Werkdruk	2 ... 6 bar
Inschakeldruk	$\geq 1,6$ bar
normaal nominaal debiet	50 l/min
Instelbare vertragingstijd	0,2 ... 2 s
Pauzeduur voor terugbrenging	$\geq 200$ ms
Herhaalnauwkeurigheid tijdinstelling	$\pm 0,3$ s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP54 met beschermkap en set voor paneelinbouw volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-15 ... 60 °C
Productgewicht	50 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	ABS