

condensaataftap WA-1-B

Artikelnummer: 158497

FESTO

automatisch



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	mechanisch
Inbouwpositie	loodrecht +/- 10°
Handbediening	duwend
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	extern mechanisch volautomatisch
Meetgrootte	Vulstand
Ventiel functie	2/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	4 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Water
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	210 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluit condensaataftap	G1/4
Pneumatische aansluiting	M9
Materiaal behuizing	Messing PA