

aansluitkabel NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Artikelnummer: 1585793

FESTO

pneumatisch / elektrisch geschikt voor lineaire aandrijving DFPI- ... -C1V-
... P, lengte 5 m.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Lengte beschermingslang	5 m
Inbouwpositie	willekeurig
Gebruik in buitenbereik	C1 - inzetgebieden beschut tegen weersomstandigheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 100 % condenserend
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, 5-polig
Elektrische aansluiting 2	open einde, 5-aderig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Pneumatische aansluiting	voor slang buitendiameter 8 mm voor slang buitendiameter 10 mm
Min. kabelbuigradius	100 mm
Kabelmontage	5x0,75
Productgewicht	1.250 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal beschermingslang	PA
Materiaal beschermingslangschroefkoppeling	PA
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal dichtingen	TPE