

compacte cilinder DMML-25-40-P-A

Artikelnummer: 158594

FESTO

met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie met elastische eindpositiedemping, vele bevestigingsmogelijkheden.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 40 mm |
| Zuigerdiameter | 25 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | dubbelwerkend |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Profielbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | eenzijdige zuigerstangen |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding | Geleidingsstang met juk |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Aandraaimoment van de aandrijfbevestiging | 8 Nm +10 % |
| Theoretische kracht bij 6 bar | 295 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 247 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 295 N |
| Soort bevestiging | naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal deksel | Messing |
| Materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | aluminumlegering geanodiseerd |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |