

parallelkit EAMM-U-86-D40-60G-102

Artikelnummer: 1586445

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|-----------------------|
| Grootte | 86 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| overbrengingsratio | 1:1 |
| Max. toerental | 5.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 175 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0,25 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 9,5 Nm |
| Productgewicht | 2.480 g |
| Interface code, actuator | D40B |
| Interface code, motor in | 60G |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |