

compacte cilinder EMMLZ-32- -P-A-S6


Artikelnummer: 158710

FESTO

met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, vele bevestigingsmogelijkheden ("Multimount"), met eindpositiedemping.
Andere slaglengtes op aanvraag. Enkel verkrijgbaar als standaardslaglengtes van 5, 10 en 15 mm.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 15 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Hittebestendige dichtingen max. 120°C
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Geleidingsstang met juk
Werkdruk	1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Aandraaimoment van de aandrijfbevestiging	9 Nm +10 %
Theoretische kracht bij 6 bar	388 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	388 N
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Messing
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij