


vacuümfiler VAF-PK-4

Artikelnummer: 15889

FESTO

inline-uitvoering



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	3 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Filterfijnheid	50 µm
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Opmerking overwerkdruk	Gebruik enkel in open vacuümsystemen
Debiet bij onderdruk = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	6 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Pneumatische aansluiting	PK-4 met wartelmoer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	Weefsel PA
Materiaal behuizing	PA
Geschikt voor uitwerppuls	≤ 8 bar