

# parallelkit EAMM-U-110-S95-80G-207

Artikelnummer: 1589544

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	110
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	25 Nm
Productgewicht	6.940 g
Interface code, actuator	S95
Interface code, motor in	80G
Materiaal - opmerking	RoHS conform