


Lineaire aandrijving DGP-18- -PPV-A-B

Artikelnummer: 158971

FESTO

voor positiedetectie, met mechanische verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping.

Einde productie. Leverbaar tot 2013.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 1.800 mm
Zuigerdiameter	18 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Basisgeleiding
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	153 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	153 N
Te verplaatsen massa	80 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	80 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	460 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	16 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal deksel	gegoten aluminium gecoat
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd