


# aansluitkabel KMP1-02-VI-12-X

Artikelnummer: 158986

FESTO

The cable is available in lengths from 1 to 99 m.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	$\leq 300$ V
Bedrijfsspanningsbereik DC	$\leq 250$ V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	25-polig Doos
Kabelmontage	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	13 mm
Soort bevestiging	met klembeugel
Materiaal - informatie behuizing	Lichtmetalen persgietwerk
Materiaal - informatie kabelmantel	PE
Materiaalinformatie insteekcontact	Koperlegering verzilverd