


aansluitkabel KMP1-02-II-4-X

Artikelnummer: 158988
Einde productie

FESTO

De kabel is verkrijgbaar in lengtes van 1 tot 99 m.
Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	25-polig Contactdoos
Kabelmontage	25 x 0,75 mm ²
Kabeldiameter	13 mm
Soort bevestiging	met klembeugel
Informatie materiaal behuizing	Lichtmetalen persgietwerk
Informatie materiaal kabelmantel	PE
Informatie materiaal insteekcontact	verzilverd Koperlegering