



smoorventiel met terugslagklep GR-M3

Artikelnummer: 15899

FESTO

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M3
Pneumatische aansluiting 2	M3
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring naar keuze:
normaal nominaal debiet in smoorrichting	29,5 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	26 ... 27,5 l/min
Werkdruk	0,3 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2,5 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing