



# drukschakelaar PEV-1/4-A-SW27

Artikelnummer: 159259

FESTO

Opent of sluit een elektrisch circuit wanneer een bepaalde drukwaarde bereikt wordt. Instelbaar drukschakelpunt.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Drukmeetbereik	1 ... 10 bar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 100 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. schakeluitgangsspanning DC	250 V
Max. uitgangsstroom	4.000 mA
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 250 V
Elektrische aansluiting	4-polig Stekker
Soort bevestiging	inschroefbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	G1/4
Productgewicht	138 g
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal membraan	NBR
Instelbereik drempelwaarde	1 ... 10 bar
Beschermingsgraad	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L