



# Drukregelventiel

## LR-1/8-G-7

Artikelnummer: 159506  
Einde productie

FESTO

zonder manometer, voor frontpaneelmontage, werkdruk tot 7 bar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Membranregelventiel met doorlopende druktoevoer
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting
Drukaanduiding	G1/8" voorbereid
Werkdruk	1 ... 20 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysterisis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Lagertemperatuur	-10 ... 80 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	320 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Messing