

Slede-eenheid SPZ-16-25-P-A-S6

Artikelnummer: 159735

FESTO

met doorlopende zuigerstangen en contactloze detectie.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 25 mm |
| Regelbaar eindpositiebereik/lengte | 10 mm |
| Zuigerdiameter | 16 mm |
| Soort werking aandrijfleenheid | Sledes |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Geleiding | Glijgeleiding |
| Constructieve opbouw | Geleiding |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 120 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 180 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 180 N |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dichtingen | FPM |
| Materiaal - informatie behuizing | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |