



# cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-10-50-P-A-S20

Artikelnummer: 159904

FESTO

met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 50 mm  |
| Regelbaar eindpositiebereik/lengte              | 10 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 10 mm  |
| Soort werking aandrijfeenheid                   | Juk  |
| Demping   | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden  |
| Inbouwpositie                                   | willekeurig  |
| Geleiding                                       | Glijgeleiding  |
| Constructieve opbouw                            | Geleiding  |
| Positiedetectie                                 | voor naderingsschakelaar                               |
| Varianten                                       | Doorlopende, holle zuigerstang                         |
| Werkdruk  | 2,5 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2  |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Impactenergie in de eindposities                | 0,08 Nm  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop        | 60 N   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 60 N   |
| Alternatieve aansluitingen                      | zie productafbeelding                                  |
| Pneumatische aansluiting                        | M5   |
| Informatie materiaal deksel                     | aluminumlegering                                       |
| Informatie materiaal dichtingen                 | NBR  |
| Informatie materiaal behuizing                  | aluminumlegering                                       |
| Informatie materiaal zuigerstang                | hooggelegeerd staal roestvrij                          |