


persluchtreservoir CRVZS-0.75

Artikelnummer: 160235

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	0,75 l
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	AD 2000 - blad met toelichtingen en verklaringen
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	-13,78 ... 232 psi
Toelating	CRN TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	TSSACRN0H17477.5C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 100 °C
Maximaal aandraaimoment aansluitschroefdraad	23 Nm
Productgewicht	736 g
Soort bevestiging	Bevestigingsklemmen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal houdklem	hooggelegeerd staal roestvrij