



persluchtreservoir CRVZS-10

Artikelnummer: 160237

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	10 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Volgens norm	AD 2000 - blad met toelichtingen en verklaringen
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	-13,78 ... 232 psi
Toelating	TÜV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 100 °C
Maximaal aandraaimoment aansluitschroefdraad	130 Nm
Max. aandraaimoment condensaataftap	27 Nm
Productgewicht	6.459 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluit condensaataftap	G3/8
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvrij