


Compactcilinder ADVU-1"- -P-A

Artikelnummer: 160563

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 8 "
Zuigerdiameter	1 "
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	14,5 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,0738 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	56 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	66 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	0,917 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	0,988 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	6,349 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,212 oz
Pneumatische aansluiting	UNF10-32
Werkdruk [psi]	14,5 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering