


# Compactcilinder ADVU-5/8"- -A-P-A

Artikelnummer: 160571

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)  
Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad  
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Slag  | 0,04 ... 16 "   |
| Zuigerdiameter                                  | 5/8"  |
| Demping   | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werking   | dubbelwerkend   |
| Zuigerstangeinde                                | Uitwendige schroefdraad                               |
| Werkdruk  | 17,4 ... 145 Psi                                      |
| Bedrijfsmedium                                  | gefilterde perslucht                                  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2   |
| Omgevingstemperatuur                            | -4 ... 176 °F   |
| Impactenergie in de eindposities                | 0,0738 J  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag        | 20 lbf  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 27 lbf  |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag              | 0,423 oz  |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                  | 0,529 oz  |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                      | 3,139 oz  |
| Massatoeslag per 10 mm slag                     | 0,141 oz  |
| Pneumatische aansluiting                        | UNF10-32  |
| Werkdruk [psi]                                  | 17,4 ... 145 psi                                      |
| Materiaal - informatie deksel                   | aluminum kneedlegering                                |
| Materiaal - informatie dynamische dichtingen    | TPE-U(PU)<br>NBR                                      |
| Materiaal - informatie zuigerstang              | hooggelegeerd staal roestvrij                         |
| Materiaal - informatie cilinderbuis             | aluminum kneedlegering                                |